

3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}



Cagoules et pièces faciales respiratoires. Protection polyvalente et confortable.

Cagoules et pièces faciales Versaflo^{MC} 3M^{MC} de Série S pour appareils de protection respiratoire d'épuration d'air propulsé et à adduction d'air

Les pièces faciales souples n'ont pas besoin d'être une décision difficile.

Légères, polyvalentes et faciles à entretenir, les Pièces faciales Versaflo^{MC} 3M^{MC} de Série S aident à protéger vos travailleurs contre une variété de contaminants tout en maintenant le confort.

Facile à voir.

Offre un excellent champ de vision avec courbure réduite pour diminuer les reflets et l'éblouissement.

Facile à régler.

La coiffe de qualité supérieure permet aux utilisateurs de régler la distribution de flux d'air comme ils veulent en leur donnant le contrôle sur leur confort.

Facile à remplacer ou réutiliser.

Les options réutilisables de qualité supérieure peuvent être une alternative rentable pour une élimination élevée des environnements tarifaires.



Conçu pour le confort. Propulsé par l'innovation.

Nous avons créé le Système d'Appareil de protection respiratoire d'épuration d'air propulsé Versaflo et les pièces faciales de Série S pour offrir la protection respiratoire dont vous avez besoin, avec le confort et la facilité que vous recherchez.



Confort

Les appareils de protection respiratoire d'épuration d'air propulsé peuvent rendre les endroits chauds plus tolérables, et la coiffe de qualité supérieure réutilisable augmente la distribution de flux d'air avec un bruit moindre afin d'améliorer le confort de l'utilisateur.



Simplicité

Facile à acheter, facile à utiliser, facile à entretenir, les pièces faciales de Série S ont été spécialement conçues pour fonctionner de concert avec votre système de protection respiratoire Versaflo.



Polyvalence

Une variété de conceptions, tissus et types de coiffe offrent des options pour le confort de l'utilisateur et la rentabilité pour une gamme d'environnements.

Trouvez le parfait ajustement pour votre environnement.

Que vous vouliez la commodité des cagoules et des pièces faciales entièrement intégrées ou les économies réalisées par les cagoules avec coiffes réutilisables de qualité supérieure, vous avez une gamme d'options pour votre confort et votre protection.

Série S-100

Pièces faciales à coiffe intégrée



S-133, S-403, S-657 montrés

**Série S-400
Série S-500**

Cagoules à coiffe intégrée



**Série S-600
Série S-700
Série S-800**

Cagoules avec coiffe de qualité supérieure réutilisable



Spécifications

Série	Produit	Utilisation commune	Facteur de protection caractéristique (FPC)*	Coiffe	Surface étanche	Bavette interne	Coutures étanches	Taille maximale
S-100	S-103	Divers	25	Intégrée (non ajustable)	Visage	Non		Tailles de chapeau américaines P/M 6.25 à 7.25 (50 cm à 58 cm)
	S-133	Soins de santé	25	Intégrée	Visage	Non		
S-400	S-403	Divers	1 000	Intégrée (non ajustable)	Visage	Oui		
	S-433	Divers	1 000	Intégrée	Visage	Non		M/G 6.75 à 8 (54 cm à 58 cm)
S-500	S-533	Divers	1 000	Intégrée	Visage	Non		Tailles de chapeau américaines 6.5 à 8 (52 cm à 64 cm) ** coussinet de confort qui réduit la taille est disponible
S-600	S-655	Divers	1 000	Réutilisable	Cou	Non		
	S-657	Divers	1 000	Réutilisable	Cou	Oui		
S-700	S-757	Pulvérisation de peinture	1 000	Réutilisable	Cou	Oui		
S-800	S-855	Produits chimiques : Liquide antiéclaboussures	1 000	Réutilisable	Visage	Non	✓	
	S-857	Produits chimiques : Liquide antiéclaboussures	1 000	Réutilisable	Cou	Oui	✓	

* Consulter le Bulletin technique n° 175 3M et les directives d'utilisation du produit pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le facteur de protection caractéristique (FPC) de 1 000.

Choisissez parmi les options conçues pour vous aider.

Les pièces faciales de Série S offrent une variété d’options pour les bavettes, les surfaces d’étanchéité et les coiffes, vous permettant de choisir la protection respiratoire qui offre le plus de valeur et de confort à votre équipe.

Coiffe de haute qualité

Les cagoules avec coiffe de haute de qualité réutilisables peuvent être très rentables dans les environnements à taux d’élimination élevé. En remplaçant simplement le tissu de la cagoule, la coiffe et les conduits d’air peuvent être réutilisés.

Conduit rigide.

Fournit une trajectoire d’air cohérente.

Débit d’air réglable.

Permet aux porteurs de modifier la direction de distribution du flux d’air à leur confort.

Faible bruit de débit d’air.

Faible bruit de débit d’air pour plus de confort et acceptation par les travailleurs.



► S-950

Bavette ou sans bavette?

Le choix entre un produit avec une membrane d’étanchéité faciale, un col ou une bavette interne est largement basé sur la préférence de l’utilisateur.



► S-657

Bavette interne

Couramment utilisée avec des combinaisons protectrices ou des blouses de laboratoire.

La bavette interne doit être entièrement rentrée dans vos vêtements de travail.

Peut accommoder des poils du visage supplémentaires.



► S-655

Collier cervical

Les colliers cervicaux sont préférés par certains utilisateurs.

Aucune ouverture/fermeture exigée pendant l’enfilage et le déshabillage.



► S-433

Membrane d’étanchéité faciale

Les membranes d’étanchéité faciale sont préférées par certains utilisateurs.

Aucune ouverture/fermeture exigée pendant l’enfilage et le déshabillage.

Ajoutez de la valeur. Choisissez de personnaliser.

Personnalisez la Série S avec des accessoires polyvalents qui peuvent vous aider à adapter la pièce faciale à votre environnement particulier.

Visière de protection

Les visières amovibles peuvent aider à prolonger la durée de vie de votre visière et à se protéger contre les contaminants et les rayures. Choisissez parmi des visières amovibles à couche unique (S-920, S-922) ou amovibles à couches multiples (S-923) qui peuvent être utilisées sur toutes les cagoules et pièces faciales de Série S*.



► S-920



► S-922



► S-923

Pièces de rechange

Facile à acheter, facile à utiliser et facilité d’entretien. Le tissu de remplacement et les coussinets confort sont disponibles pour les cagoules de haute qualité réutilisables.

Coussinet confort		Type
	S-953	Norme
	S-954	Réduction de la taille

* S-920 pour une utilisation avec des cagoules et des pièces faciales de Séries S-100 et S-400; S-922 pour une utilisation avec les cagoules de Séries S-600, S-700 et S-800.

Tuyaux de respiration

Offrez le flux d’air propulsé dont vous avez besoin pour votre utilisation grâce à des tuyaux de respiration variant de légers à lourds.

Tuyau de respiration	Longueur	Protection
BT-20S	Utilisation courte Avec sac à dos	Usage léger
BT-20L	Long	
BT-30	Ajustable	Usage modéré
Travaux moyens	Résistant à la chaleur	Usage intensif

Cagoules de rechange	Type
S-605	Cagoule avec collier cervical et bavette externe
S-607	Cagoule avec bavette interne et bavette externe
S-707	
S-805	Cagoule avec collier cervical et bavette externe
S-807	Cagoule avec bavette interne et bavette externe

Facile à utiliser. Facile à acheter.

Nous voulons que chaque étape du processus soit simple pour vous. Nous vous donnons donc plusieurs façons d’acheter et de mettre en œuvre les Pièces faciales Versaflo de Série M pour vos travailleurs.

Vous venez juste de commencer? Choisissez une trousse complète.

Pour certaines des utilisations les plus courantes, nous avons rassemblé les composants les plus courants dans des troussees pratiques.

Soins de santé

Un champ de vision plus large vous permet de voir plus votre travail tout comme vos patients voient plus votre visage, tout en accommodant l’utilisation du stéthoscope.



Facile à nettoyer

Obtenez tous les avantages d’un système d’appareil de protection respiratoire d’épuration d’air propulsé qui est facile à nettoyer et à maintenir.



Vous cherchez une trousse complète, mais vous avez besoin d’une pièce faciale différente? Commencez avec un ensemble.

Un ensemble regroupe des souffleurs, des piles, des sangles et d’autres composants communs, mais vous permet de choisir la pièce faciale et les accessoires appropriés à votre travail.

Ensembles faciles à nettoyer			Ensembles à haute durabilité	
▶ TR-307N+	▶ TR-614	▶ TR-614-HK	▶ TR-306N+	▶ TR-613
▶ TR-611N*	▶ TR-814		▶ TR-612N*	▶ TR-813

Vous voulez personnaliser le tout? Découvrez comment assembler votre système d’appareil de protection respiratoire d’épuration d’air propulsé Versaflo pièce par pièce.

Ensemble de cagoule avec coiffe réutilisable de qualité supérieure Versaflo^{MC} 3M^{MC} de Série S

N° de produit	Type de coiffe	Format	Facteur de protection caractéristique (FPC)*	Bavette interne	Utilisations courantes	Quantité
S-655-10	Réutilisable	Tous	1 000		Divers	10
S-657-10				x		
S-757-10				x		
S-855-5					Produits chimiques et liquides antiéclaboussures	5
S-857-5				x		

Cagoules et pièces faciales avec coiffe intégrée 3M^{MC} de Série S

N° de produit	Type de coiffe	Format	Facteur de protection caractéristique (FPC)*	Bavette interne	Utilisations courantes	Quantité
S-103S-20	Intégrée	Petit	25		Divers	20
S-103L-20		Grand				
S-133S-5		Petit			Soins de santé	5
S-133L-5		Grand				
S-403S-20		Petit	1 000	x	Divers	20
S-403L-20		Grand		x		
S-433S-5		Petit				5
S-433L-5		Grand				
S-533S		Petit			1	1
S-533L		Grand				

Cagoules de rechange pour une utilisation avec les coiffes de haute qualité S-950

N° de produit	Description	Quantité
S-605-10	Cagoule de rechange avec col intérieur 3M ^{MC}	10
S-607-10	Cagoule de rechange avec bavette interne Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	
S-707-10	Cagoule de rechange pour peintres avec bavette interne Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	
S-805-5	Cagoule de rechange avec coutures étanches et col intérieur 3M ^{MC}	5
S-807-5	Cagoule de rechange avec coutures étanches et bavette interne 3M ^{MC}	

Visières amovibles

Utiliser avec :

N° de produit	Description	Quantité	Petit, Séries S-100, S-400, et S-500	Grand, Séries S-100, S-40, et S-500	Séries S-600, S-700 et S-800
S-920-S	Protège-visière amovible Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	40	x		
S-920-L	Protège-visière amovible Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	40		x	
S-922	Protège-visière amovible Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	40			x
S-923	Protège-visière amovible à couches multiples Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	50	x	x	x

Pièces et accessoires de rechange pour une utilisation avec les cagoules à coiffe de qualité supérieure réutilisables

N° de produit	Description	Quantité
S-950	Coiffe de haute qualité Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	1
S-953	Rembourrage de confort pour coiffe de haute qualité Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	20
S-954	Rembourrage de confort pour réduction de la taille pour coiffe de haute qualité Versaflo ^{MC} 3M ^{MC}	
S-951	Membrane d’étanchéité faciale confort Versaflo ^{MC} 3M ^{MC} , S-951, 1/caisse	1
S-952	Pinces de fixation de la visière (gauche et droite) pour coiffe de qualité supérieure Versaflo ^{MC} 3M ^{MC} , S-952, 1/paquet	1
S-955	Protection de l’ajustement du flux d’air-flux Versaflo ^{MC} 3M ^{MC} , S-955, 1/paquet	1
S-956	Anneau d’étanchéité pour conduit d’air pour coiffe de haute qualité Versaflo ^{MC} 3M ^{MC} , S-956, noir, 5/sac	5
S-958	Mentonnière pour coiffe de qualité supérieure 3M ^{MC} S-958, 4/sac	4

Tuyaux de respiration

Nom	Description
BT-20L	Tuyau de respiration Versaflo ^{MC} 3M ^{MC} , BT20L, moyen/grand, 1/caisse
BT-20S	Tuyau de respiration Versaflo ^{MC} 3M ^{MC} , BT20s, petit/moyen, 1/caisse
BT-922/W-3228-10	Couvercle de tuyau de respiration Versaflo ^{MC} 3M ^{MC} , BT-922/W-3228-10, 10/caisse
BT-30	Tuyau de respiration à longueur réglable Versaflo ^{MC} 3M ^{MC} , BT-30, 1/caisse
BT-40	Tuyau de respiration en caoutchouc néoprène très résistant Versaflo ^{MC} 3M ^{MC} BT-40, 1/caisse

* Lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’un ensemble d’appareil de protection respiratoire approuvé par le NIOSH.



Vous êtes prêt à couronner votre système d'appareil de protection respiratoire d'épuration d'air propulsé?

Essayez vous-même les Cagoules Versaflo^{MC} 3M^{MC} de Série S. Pour obtenir de plus amples renseignements veuillez consulter le site Web **3M.ca/AirPropulse**

Les produits de la Division des produits de protection individuelle de 3M sont destinés à un usage en milieu de travail seulement.



⚠️ AVERTISSEMENT

Ces appareils de protection respiratoire contribuent à réduire l'exposition à certaines particules en suspension dans l'air. Avant de se servir du produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les directives d'utilisation fournies avec celui-ci. Mettre sur pied un programme de protection respiratoire écrit, conforme au règlement 1910.134 de l'OSHA, en matière de formation, d'essai d'ajustement et d'évaluation médicale. Au Canada, se conformer à la norme Z94.4 de la CSA et/ou aux exigences de l'autorité compétente de sa région, le cas échéant. Une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures, des problèmes de santé ou la mort. Pour tout renseignement sur l'utilisation adéquate de ce produit, consulter son superviseur, lire les directives d'utilisation ou communiquer avec le Service technique de 3M aux É.-U. au 1 800 243-4630 et au Canada au 1 800 267-4414.



Division des produits de protection individuelle de 3M

3M Canada

C.P. 5757

London (Ontario) N6A 4T1

3M.ca/AirPropulsé

Pour obtenir de plus amples renseignements

Service technique au Canada

1 800 267-4414

3M.ca/Securite

3M, 3M Science. Au service de la Vie. et Versaflo sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.

© 2021, 3M. Tous droits réservés. 2010-18574 F